

**Garant****Tvrdokovový strojný závitník, bez povlaku, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132570 M3
GTIN	4045197071996
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****Velmi stabilný, s krátkym nábehom (2 – 3 chody). Vyhotovenie VHM.****Výhoda:****Optimálne samonavádzanie.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø závit	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HM
Hĺbka závit	9 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M3

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h6
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	biela
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG(G)	vhodný	16	K
CuZn	vhodný	20	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		