

**Záhlbník 45° KOMET®, stopka Weldon, pre DIN-skrutky so zápustnou: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216600 M10
GTIN	4047109003965
Trieda položky	24D

**Popis****Použitie:**

Na **odihľovanie** guľatých a pozdĺžnych otvorov a na frézovanie trapézových zubov. Na záhlby podľa DIN jemné na skrutky DIN M10 – M20.

Predpokladom sú pevné pracovné podmienky (nedá sa používať na vrtačkách).

**Upozornenie:**

Vhodné trojhranné otočné rezné platničky pozri 216700; 216740; 216770.

**Technický opis**

maximálny $\varnothing$ skosenia $D_{max}$	19 mm
vhodná otočná rezná platnička	TO.. 0902
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	16 mm
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770	14-6603
pre DIN-skrutky so zápustnou	M10
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Počet otočných rezných platničiek	2
$\varnothing$ zahĺbenia D	7 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	100 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Vnútorne chladenie	nie
Uhol klesania	90 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

---

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP7	239653 8IP7
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP	239653 8IP