

**Záhlbník 45° KOMET®, stopka Weldon, pre DIN-skrutky so zápustnou: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216600 M12
GTIN	4047109013001
Trieda položky	24D

Popis**Použitie:**

Na **odihľovanie** guľatých a pozdĺžnych otvorov a na frézovanie trapézových zubov. Na záhlby podľa DIN jemné na skrutky DIN M10 – M20.

Predpokladom sú pevné pracovné podmienky (nedá sa používať na vrtačkách).

Upozornenie:

Vhodné trojhranné otočné rezné platničky pozri 216700; 216740; 216770.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	16 mm
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770	14-6603
vhodná otočná rezná platnička	TO.. 0902
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239653 8IP7 (1,3 Nm)
pre DIN-skrutky so zápustnou	M12
maximálny Ø skosenia D_{max}	23 mm
Počet rezných hrán Z	2
Počet otočných rezných platničiek	2
Ø zahĺbenia D	11 mm
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Vnútorne chladenie	nie
Uhol klesania	90 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP	239653 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP7	239653 8IP7