

**Garant****45° fazetková fréza, so závitom, Ø D: 16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216102 16
GTIN	4045197469915
Trieda položky	210

## Popis

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

## Technický opis

Celková dĺžka $L_{celk}$	28 mm
Ø rezných hrán $D_c$	16 mm
maximálny Ø skosenia $D_{max}$	28,3 mm
Montážny závit M	M10
vhodná otočná rezná platnička	SD.. 090308
Ø $D_2$	17,7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Dĺžka výčnelku $L_1$	18 mm
Min. Ø vjazdu $D_{min}$	28,5 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Počet rezných hrán Z	2

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219805
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219804