

**HOLEX****Klieštinové upínacie trne ER Tvar AD, SK 40 A = 70, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300475 20
GTIN	4062406418274
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel. S otvorom na čip Balluff/RFID.

**HOLEX –**

Presná upínacia matica HOLEX vyvážená ( $G6,3/18\ 000\ \text{min}^{-1}$ , všetky stopky jemne otryskané sklenenými guľôčkami. Kvalita vyvážená  $G6,3/18\ 000\ \text{min}^{-1}$ ).

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie kliešte ER č. 308901 – 309449; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625 – 309645 (pre č. 309615).

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Náhradná matica HOLEX č. 309580	20
Rozsah upínania	1 - 13 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	1-13 mm
Upínač	SK 40 A = 70
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň