

HOLEX**45° čelná fréza, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 100/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Trieda položky	220

Popis

Prevedenie:

Bez vnútorného chladenia.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepeľou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Ø rezných hrán D_c	100 mm
Počet rezných hrán Z	6
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
maximálny vonkajší Ø D_{max}	113 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	MTC
Norma	Výrobná norma
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219848
--	--------