

Garant**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202556 3
GTIN	4067263080299
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

Dvojito podbrúsený uhol chrbta.

Upozornenie:**Následný produkt pre č. 202555.**

Technický opis

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Ø rezných hrán D_c	3 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov L_c	5 mm
Počet zubov Z	4
Ø stopky D_s	3 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,04 mm
Tvar stopky	HA
Celková dĺžka L	32 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,01 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník $> 10 \%$ si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	105	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	100	P
Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	P
Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$	vhodný	60	P
Oceľ $< 55 \text{ HRC}$	vhodný	35	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

