

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Clean & Weld, Obsah (ml príp. l): 200**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088003 200
GTIN	4067263120520
Trieda položky	01L

Popis**Prevedenie:**

Premium **2 v 1 separačný prostriedok pre zváranie Clean & Weld** s čistiacou funkciou. Efektívne zabraňuje prichytávaniu striekancom roztaveného kovu pri MIG/MAG zvaraní a laserovom rezaní. Z dôvodu výborného pokrytia vhodný na použitie aj ako čistič pred zvaraním. 200-litrový plastový sud.

Clean & Weld sa ľahko nanáša a zabraňuje priľnutiu zvarových striekancov za mokra aj za sucha a chráni obrobky, zvaracie dýzy a zvaracie príslušenstvo počas celého procesu obrábania. Znečistenia, ako sú triesky, obrábacie oleje, ľahké antikorózne oleje alebo chladiace kvapaliny, je možné pred zvaraním ľahko a účinne vyčistiť pomocou Clean & Weld. Zváranie sa potom môže začať priamo na čistom povrchu. Obsiahnuté zložky vytvárajú bariéru medzi obrobkom a rozstrekom a poskytujú dočasnú ochranu proti korózii všetkých zvariteľných kovov. Bezprostredne po zvaraní je možné plechy bez problémov pozinkovať alebo natrieť. Clean & Weld má pri rezaní laserom výhodu, že sa zabráni tvorbe trosky v mieste prieniku lasera a je možné ľahšie odstrániť stopy po rozstreku. Dodatočné obrábanie rezných hrán nie je potrebné, čím sa šetrí drahocenný čas.

- **Bez označenia.**
- **Manuálne použiteľné.**
- **Používa sa na dopĺňanie striekacích fliaš a tlakových postrekovačov.**

Technický opis

Prevedenie	sud
Hodnota pH	8,5
Obsah	200 l
Teplota skladovania	2 - 40 °C
Bod varu	100 °C
Tvar	tekuté
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Farba	modrá
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Separáčné prostriedky