

Garant**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202556 10
GTIN	4067263120643
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

Dvojito podbrúsený uhol chrpta.

Upozornenie:**Následný produkt pre č. 202555.**

Technický opis

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Tvar stopky	HB
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Ø rezných hrán D_c	10 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov L_c	14 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Počet zubov Z	4
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková dĺžka L	67 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Tolerancia menovitého Ø	e8
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	105	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

