



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222065 80/7
GTIN	4960664707683
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovaní frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
Ø rezných hrán D_c	80 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
$\varnothing D_3$	63 mm
Počet rezných hrán Z	7
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	143 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	158 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	62,4 mm
Uhol rampy α_{max}	0,33 Stupeň
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229718
------------------	--------