

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNF: 10-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138004 10-32
GTIN	4067263161462
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **HSS-E**

Použitie:

Pre jednotné jemné závity UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,794 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Veľkosť závit	10-32 UNF
Druh závit	UNF
Norma	DIN 371
Ø závit	4,83 mm
Chodov na palec	32

Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	12 mm
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		