

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNF: 7/8-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138004 7/8-14
GTIN	4067263162483
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závitú. **HSS-E**

**Použitie:**

**Pre jednotné jemné závitú UNF ASME-B1.1.**

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Ø závitú	22,23 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Chodov na palec	14
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN 374
Druh závitú	UNF
Hĺbka závitú	55,56 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Veľkosť závitú	7/8-14 UNF

Ø otvoru pod závit	20,4 mm
Počet napínacích drážok	4
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		