



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 80/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222050 80/5
GTIN	4960664712601
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ø D ₃	56 mm
Ø stopky D ₅ h6	42 mm
Celková dĺžka L _{celk}	150 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	14
Počet rezných hrán Z	5
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..

Ø rezných hrán D_c	80 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	2 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$ pri LD Geometria	5 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	158 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	136 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,38 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	55 mm
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229719
------------------	--------