

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 1/2-13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133353 1/2-13
GTIN	4067263161882
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Použitie:**

Pre jednotný hrubý závit **UNC ASME-B1.1**.

**Technický opis**

Chodov na palec	13
Veľkosť závitú	1/2-13 UNC
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	38,1 mm
Stúpanie závitov	1,95 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Norma	DIN 376
Ø závitú	12,7 mm

Druh závitů	UNC
Ø otvoru pod závit	10,8 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		