

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNF: 5/16-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138004 5/16-24
GTIN	4067263162414
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **HSS-E**

Použitie:

Pre jednotné jemné závity UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Norma	DIN 374
Veľkosť závit	5/16-24 UNF
Chodov na palec	24
Ø stopky D _s	8 mm
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	7,94 mm
Druh závit	UNF

Stúpanie závitov	1,058 mm
Hĺbka závitov	19,85 mm
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		