


HOLEX**Závitové sklučovadlo, ER synchro, Ø stopky 25 mm, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338198 16
GTIN	4062406511104
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- **S kompenzáciou minimálnej dĺžky (MLA) cez tlmiaci prvok.**
- **Vnútorňý prívod chladiacej kvapaliny do 50 barov.**
- **Zvýšenie životnosti kohútika/formovača.**

Použitie:

- **Na obrábacích centrách so synchronnými vretenami.**
- **Na kompenzáciu rozdielu v stúpaní medzi závitníkmi a synchronnými vretenami.**
- **Na kompenzáciu tolerancií stúpania závitníkov.**

Zvláštne príslušenstvo:

ER závitníkové upínacie klieštiny, č. 309399– 309447.

Upozornenie:

Neodmasťujte sklučovadlo na synchronizované rezanie závitov.

Technický opis

Vonkajší Ø D	34 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	0,5 mm
Vnútorňý Ø D ₁	28 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	0,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	75 mm
Závitorezný rozsah	M4 – M12
Upínač	Ø stopky 25 mm

Norma upínača	DIN 1835 B, E
Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo