

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 6X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132845 6X0,75
GTIN	4067263161615
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	80 mm
Veľkosť závit	M6×0,75
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø otvoru pod závit	5,2 mm
Stúpanie závitov	0,75 mm
Ø závit	6 mm
Hĺbka závit	18 mm
Druh závit	MF

Norma	DIN 374
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		