

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNF: 7/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133404 7/16-20
GTIN	4067263161943
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Použitie:

Pre jednotné jemné závity **UNF ASME-B1.1**.

Technický opis

Stúpanie závitov	1,27 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Ø otvoru pod závit	9,9 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závitů	UNF
Ø závitů	11,11 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závitů	33,33 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopky D _s	8 mm

Veľkosť závitú	7/16-20 UNF
Norma	DIN 374
Chodov na palec	20
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		