

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 12X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136255 12X1,5
GTIN	4067263162186
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Ø stopky D _s	9 mm
Ø otvoru pod závit	10,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závit	MF
Celková dĺžka L	100 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø závit	12 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Veľkosť závit	M12×1,5
Hĺbka závit	30 mm
Norma	DIN 374

Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		