

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 14X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136255 14X1
GTIN	4067263162193
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Ø stopky D _s	11 mm
Rezný materiál	HSS E
Veľkosť závit	M14×1
Hĺbka závit	35 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN 374
Ø otvoru pod závit	13 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	14 mm
Druh závit	MF
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopka štvorhranu	9 mm

Počet napínacích drážok	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		