

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 16X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136255 16X1,5
GTIN	4067263162230
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Norma	DIN 374
Druh závit	MF
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Veľkosť závit	M16×1,5
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	40 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm

Ø stopka štvorhranu	9 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		