

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 18X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136255 18X1,5
GTIN	4067263162254
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Technický opis**

Stúpanie závitov	1,5 mm
Hĺbka závitú	45 mm
Ø závitú	18 mm
Počet rezných hrán Z	4
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Druh závitú	MF
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Veľkosť závitú	M18×1,5
Celková dĺžka L	110 mm

Norma	DIN 374
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		