

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 22X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136255 22X1,5
GTIN	4067263162278
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Hĺbka závitú	55 mm
Druh závitú	MF
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Ø závitú	22 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Veľkosť závitú	M22x1,5
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	20,5 mm
Počet rezných hrán Z	4

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		