

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131265 M10
GTIN	4067263161554
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

Norma	DIN 371
Ø závit	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Hĺbka závit	20 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	M
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Veľkosť závitú	M10
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		