

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131265 M3
GTIN	4067263152392
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Veľkosť závit	M3
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Hĺbka závit	6 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,5 mm

Celková dĺžka L	56 mm
Ø závit	3 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 2xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		