

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 131265 M24 |
| GTIN | 4067263161592 |
| Trieda položky | 12H |

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: bronzovo-temperovaný profil závitú. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Rezný materiál | HSS E |
| Norma | DIN 376 |
| Stúpanie závitov | 3 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Druh závitú | M |
| Ø stopka štvorhranu | 14,5 mm |
| Hĺbka závitú | 48 mm |
| Celková dĺžka L | 160 mm |
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Ø závitú | 24 mm |
| Ø stopky D _s | 18 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Ø otvoru pod závit | 21 mm |
| Veľkosť závitu | M24 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 2xD pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 2xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Séria | Clever Tap |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník | podmienene vhodný | 13 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 12 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 12 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 6 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |