



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 40/3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222055 40/3
GTIN	4960664707553
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Celková dĺžka L_{celk}	112 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Počet rezných hrán Z	3

Ø D ₃	23 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max} pri LD Geometria	3,5 mm
Vnútorne chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	78 mm
Víťacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	63 mm
Uhol rampy α _{max}	0,92 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α _{max}	22,4 mm
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229717
------------------	--------