



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 28/2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222060 28/2
GTIN	4960664712465
Trieda položky	250

### Popis

#### Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

#### Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

### Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Montážny závit M	M12
Ø rezných hrán $D_c$	28 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
Ø $D_3$	11 mm

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	35 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\text{max}}$	10,4 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	39 mm
Uhol rampy $\alpha_{\text{max}}$	1,98 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	54 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229717
------------------	--------