



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222060 32/2
GTIN	4960664712472
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø D_3	15 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
Montážny závit M	M16
Ø rezných hrán D_c	32 mm

vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	14,4 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,43 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229717
------------------	--------