



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 222060 32/3 |
| GTIN | 4960664712489 |
| Trieda položky | 250 |

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovanom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Technický opis

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. |
| Montážny závit M | M16 |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) |
| Ø D ₃ | 15 mm |
| Celková dĺžka L _{celk} | 40 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 32 mm |
| maximálna hĺbka rezu a _{p,max} | 1,5 mm |
| Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 |
| maximálna hĺbka rezu a _{p,max} pri LD Geometria | 3,5 mm |

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Dĺžka rampy L pre α_{\max} | 14,4 mm |
| Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$ | 47 mm |
| Uhol rampy α_{\max} | 1,43 Stupeň |
| Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$ | 62 mm |
| Prevedenie stopky | so závitom |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Použitie frézy | Ramping |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Kopírovacia fréza |

Príslušenstvo

| | |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 229717 |
|------------------|--------|