

**Garant****Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:  
16/06mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Trieda položky	29E

## Popis

**Prevedenie:**

Okrúhly hriadel bez upínacej plochy.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	20 mm
Držiak ISO-kód	A16X SCLCR/L06
Séria	Master Mute
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	80 mm
Celková dĺžka L	151 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
neupínateľný rozsah S	96 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč