

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:  
20/09mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Trieda položky	29E

## Popis

**Prevedenie:**

Okrúhly hriadel bez upínacej plochy.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

## Technický opis

Séria	Master Mute
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	25 mm
Držiak ISO-kód	A20X SCLCR/L09
Uhol nastavenia $\kappa$	95 Stupeň
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	177 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Dĺžka výčnelku $L_1$	100 mm
Ø stopky $D_s$	20 mm
Odsadenie stredu $L_3$	13 mm
neupínateľný rozsah S	120 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč