

Garant**TK hrubovacia fréza MTC/TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202978 4
GTIN	4045197431431
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:****Výrazné zníženie reznej sily** vďaka 45° špirále.Najmä v prípade stratégie **trochoidného frézovania**.**Použitie:**Špeciálne na použitie **MTC (Multi Task Cutting)** na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.**Upozornenie:**Pre materiály s tvrdosťou > 55 HRC odporúčame znížiť hĺbku rezu na $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.**Technický opis**

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,05 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 60 HRC	0,01 mm
Počet zubov Z	4
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	23 mm
Ø vôle D_1	3,8 mm
Ø rezných hrán D_c	4 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 60 HRC	0,008 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Celková dĺžka L	62 mm
Dĺžka britov L_c	16 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	f8
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,2×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,1×D
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	MTC
Stratégia obrábania	TPC
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	115	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	115	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	30	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	25	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	20	H
mokrý maximum	podmienene vhodný		

mokrě minimálne	podmienene vhodný
suché	vhodný
vzduch	vhodný