

Garant**Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Séria	Master Mute
Držiak ISO-kód	A32X STFCL/L16
Celková dĺžka L	277 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	160 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
neupínateľný rozsah S	192 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč