

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 3xD, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232258 25
GTIN	4045197658456
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

**Technický opis**

Upínacie skrutky	232990 TX15
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	85,7 mm
Ø rozsah D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	4
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX9	232990 TX9
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX15	232990 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny uťahovací moment: 1600	659957 1600