

Garant**Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, G: G1/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 133260 G1/8 |
| GTIN | 4067263829775 |
| Trieda položky | 111 |

Popis**Prevedenie:**

Závitníky High-Performance, špeciálne vyvinuté pre **hliník a neželezné zliatiny**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán**
- **Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom**

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené v závite).

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø otvoru pod závit | 8,8 mm |
| Ø stopky D _s | 7 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Ø stopka štvorhranu | 5,5 mm |
| Chodov na palec | 28 |
| Veľkosť závit | G1/8 |
| Hĺbka závit | 29,19 mm |
| Rezný materiál | HSS E PM |
| Ø závit | 9,73 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Stúpanie závitov | 0,907 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Séria | Master Tap |
| Povrchová úprava | DLC |
| Druh závitú | G |
| Vrcholový uhol závitú | 55 Stupeň |
| Norma | DIN 5156 |
| Tolerančná trieda | ISO 228 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok | žltá |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník | vhodný | 35 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 32 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 20 | N |
| PMMA akryl | podmienene vhodný | 20 | N |
| PA 66 | podmienene vhodný | 18 | N |
| PEEK | vhodný | 18 | N |
| Cu | vhodný | 18 | N |
| CuZn | vhodný | 25 | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |

mokrě minimálně

vhodný