

Garant**Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, G: G3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133260 G3/8
GTIN	4067263830191
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Závitníky High-Performance, špeciálne vyvinuté pre **hliník a neželezné zliatiny**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán**
- **Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom**

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené v závite).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Stúpanie závitov	1,337 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Ø stopky D _s	12 mm
Ø závitu	16,66 mm
Veľkosť závitu	G3/8
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitu	49,98 mm

Chodov na palec	19
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	DLC
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Tolerančná trieda	ISO 228
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N
Cu	vhodný	18	N
CuZn	vhodný	25	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

mokrě minimálně

vhodný