

Garant**Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 16X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132810 16X1,5
GTIN	4067263830177
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Závitník High-Performance, špeciálne vyvinutý pre **hliník a neželezné zliatiny**. **Extra dlhé upínacie drážky** a dĺžka krku pre použiteľné **hĺbky závitov do 4xD**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.**
- **Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom.**
- **Extra dlhá geometria priestoru na triesky.**

Technický opis

Celková dĺžka L	130 mm
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø závit	16 mm
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závit	M16x1,5
Hĺbka závit	64 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Druh závit	MF

Norma	Výrobná norma
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	DLC
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 4xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N
Cu	vhodný	18	N
CuZn	vhodný	25	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

mokrě minimálně

vhodný