

**Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130250 M5
GTIN	4067263021926
Trieda položky	12G

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**
Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.

Technický opis

Norma	DIN 352
Hĺbka závit	10 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Druh závit	M
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Veľkosť závit	M5
Ø závit	5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	50 mm
Rezný materiál	HSS
Stúpanie závitov	0,8 mm

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

