

**Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 18X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130500 18X1,5
GTIN	4067263036401
Trieda položky	12G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho rezného nástroja.**
Závit z plne vybrúseného a podbrúseného materiálu.

Technický opis

Norma	DIN 2181
Rezný materiál	HSS
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závit	MF
Ø závit	18 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Veľkosť závit	M18×1,5
Hĺbka závit	36 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm

Celková dĺžka L	80 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

