

Garant**ZCMX 070302, Typ: HUZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268428 HUZ310
GTIN	4067263802266
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
Typ	HUZ310
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 070302
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	14 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie