

Garant**ZCMX 070302, Typ: HBZ310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Trieda položky	21K

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 130404
Povrchová úprava	PVD
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HBZ310
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	14 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie