



Súprava nástrčných skrutkovacích hrotov 3/8 palcová s izoláciou 10-dielne, Počet dielov: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	633996 10
GTIN	4013288210234
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Sada bitových matíc **plne izolované do 1000 V** podľa **DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Usporiadané na robustnom textilnom popruhu pre pripevnenie napríklad na steny, police, dielenské vozíky alebo systém na prenášanie náradia Wera 2go pomocou priložených pásov na suchý zips.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky so šesťhrannou hlavou M2 - M5.

Pre vnútorné skrutky Torx® M4 – M8.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nadstavce skrutkovača, 6-hranné, VDE izolované.: 4 ks veľ. 4; 5; 6; 8 mm

Nástavce skrutkovačov, pre Torx® VDE izolované: 6 ks veľ. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Skladovanie v: textilný popruh

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®

Počet dielov	10
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Označenie výrobcu	Belt B VDE 1
Dĺžka	230 mm
Šírka	85 mm
Výška	80 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča