

Garant**ZCMX 070304, Typ: HBZ120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Trieda položky	21E

Technický opis

Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	PVD
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 070304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HBZ120
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 200 m/min
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	14 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie