


Garant**Upichovacia doštička, HB90355mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273500 5
GTIN	4062406531119
Trieda položky	21J

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,15 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,25 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB9035
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	110	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		