

**Garant****Sústružnícky držiak GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250628 25/15
GTIN	4067263122135
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2525M15
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Séria	Master Eco
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Podložka	259031 50
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Skrutka pre podložku	259027 8
Celková dĺžka L	150 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 24

Velkosť stopky	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Podložka Typ 50	259031 50
Skrutka pre podložku Typ 8	259027 8