

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Celková dĺžka L	80 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1616F09
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 28
Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Séria	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak