

**2zložkové lepidlo, ID výrobcu: DP190****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.

Použitie:

Použite ručnú dávkovaciu pištoľ Č. 083373 Veľ. PISTOLE spolu s posuvným piestom Č. 083375 Veľ. KOLBEN3 a zmiešavacou rúrkou Č. 083383 Veľ. MIXER.

Technický opis

Označenie výrobcu	DP190
Pevnosť v ťahu pri šmyku	18 N/mm ²
Tesnosť	1,3 g/cm ³
Teplota spracovania	20 - 25 °C
Dynamická viskozita	60000 mPas
Pevnosť bez fixácie podľa	480 - 720 min

Technický list

Funkčná pevnosť podľa	360 min
Tvar	tekuté
Farba	sivá
vhodné pre materiál	Plast
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Kov
Teplota skladovania	15 - 25 °C
Odolnosť od dátumu výroby	15 Mesiac
Tvrdosť podľa Shore A	35
Chemický podklad	epoxidová živica
Objem náplne	50 g
Teplota Rozsah použitia	-55 - 80 °C
odolné voči nárazom a vibráciám	nie
Pevnosť presahu	17,6 N/mm ²
Druh produktu	Dvojzložkové lepidlo