

HOLEX**Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 63 A = 100, Ø trňa d₁: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306557 40
GTIN	4062406545475
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Upínanie -Ø 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.**
 - **S otvorom na čip Balluff/RFID.**
 - **Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.**
 - **Upravené funkčné plochy HSK.**
- S otvorom v chladiacom kanáli.**

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúrka na vnútorné chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Ø trňa d ₁	40 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	27 mm
Vonkajší Ø D	89 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	40
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	40

Ø upnutia D ₁	40 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
otvor v chladiacom kanáli	nie je uzatvárateľný
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Nástrčný kľúč pre trubičku pre prívod chladenia HSK pre HSK 40	309890 40
Trubička na chladenie HSK pre HSK 40	309880 40
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 40	309840 40
Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 40	309860 40