

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260290 16/11
GTIN	4067263122418
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Držiak ISO-kód	SDJCR/L 1616F11
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť stopky	16 mm
Podložka	269007 1
Skrutka pre podložku	269013 6
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Séria	Master Eco
Celková dĺžka L	80 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak